

**HELISLOT T-horonymaró, Weldon szár, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornycsúcsok és T-hornycsúcsok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolható fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciójának köszönhetően. Négyzetes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Horonymagasság a_p	9,9 mm
Váltólapkák száma	4
Hozzávaló váltólapka	XNMU090408
Vágóél $\varnothing D_c$	31,7 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Effektív él szám Z_{eff}	2

Gallér Ø d ₁	15,5 mm
Gyártó jelölése	ETS D32-10-W16-XN09
Szárkivitel	Weldon szár
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------