



## HELIGRIP forgácsoló betétek, IC8250, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 6/0,8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273403 6/0,8
GTIN	7291075028911
Árucikk kategória	26C

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

**Felhasználás:**

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

**Alkalmazható:**

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,8 mm
Beszúrás előtolás f	0,13 - 0,25 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm

Esztergálás előtolás f	0,24 - 0,42 mm/ford,
INSL	19 mm
Síkesztrgálás beszúrás f	0,15 - 0,4 mm/ford,
Axiális beszúrás előtolás f	0,12 - 0,28 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1 - 3,6 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,6 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	1 mm
Gyártó jelölése	GRIP 6008Y IC8250
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	45 - 260 m/min
Minőség	IC8250
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz