



## HELIGRIP forgácsoló betétek, IC830, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 5/0,8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273405 5/0,8
GTIN	7291075029062
Árucikk kategória	26C

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsoló. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

**Felhasználás:**

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

**Alkalmazható:**

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	5 mm
Beszúrás előtolás f	0,11 - 0,21 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Sarokrádiusz R	0,8 mm

INSL	19 mm
Esztergálás előtolás f	0,23 - 0,35 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Axiális beszúrás előtolás f	0,12 - 0,24 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1 - 3 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	1 mm
Gyártó jelölése	GRIP 5008Y IC830
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Minőség	IC830
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz