




HELIGRIP forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,2mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273407 4/0,2 |
| GTIN | 7291075028775 |
| Árucikk kategória | 26C |

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágú vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm |
| Beszúrás előtolás f | 0,09 - 0,14 mm/ford, |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Esztergálás előtolás f | 0,16 - 0,21 mm/ford, |
| INSL | 19 mm |
| Axiális beszúrási előtolás f | 0,1 - 0,24 mm/ford, |
| Síkesztergálás beszúrási f | 0,15 - 0,3 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 1,9 mm |
| Sorozat | HELI-GRIP |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$ | 2,4 mm |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$ | 0,25 mm |
| Gyártó jelölése | GRIP 4002Y IC808 |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Szerszámmanyag | HM |
| Váltólapka profil | semleges |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás | UNI |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Forgácstörő | Y |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 30 - 200 m/min |
| Minőség | IC808 |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |