




HELIGRIP forgácsoló betétek, IC830, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273405 4/0,2
GTIN	7291075029031
Árucikk kategória	26C

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácsörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrás előtolás f	0,09 - 0,14 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm

Esztergálás előtolás f	0,16 - 0,21 mm/ford,
INSL	19 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,1 - 0,24 mm/ford,
Síkesztergálás beszúrási f	0,15 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,9 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Gyártó jelölése	GRIP 4002Y IC830
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Minőség	IC830
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz