



## HELIGRIP forgácsoló betétek, IC830, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Árucikk kategória	26C

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

**Felhasználás:**

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

**Alkalmazható:**

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Beszúrás előtolás f	0,09 - 0,15 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	4 mm

Esztergálás előtolás f	0,18 - 0,24 mm/ford,
INSL	19 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,1 - 0,24 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrási f	0,15 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,5 mm
Gyártó jelölése	GRIP 4004Y IC830
Cserék / élek száma	1
Szerszámananyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Minőség	IC830
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz