

Garant**Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva, Beállított nyomaték: 2,2Nm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211750 2,2
GTIN	4045197553201
Árucikk kategória	21B

Leírás

Kivitel:

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

Funkció:

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó **hallhatóan és érezhetően** kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

C 6,3 vagy **E 6,3** száras **1/4 col bitekkel**, pl. a **674252 sz. Torx Plus® bittel** kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

Szállítás bit **nélkül** történik.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Beállított nyomaték	2,2 Nm
Pengehossz	50 mm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Teljes hossz L	107 mm
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Tartozék

„TQ-Station” – Tárolóhely nyomaték-csavarhúzókhöz

659964