




HELIGRIP forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 6/0,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273407 6/0,5
GTIN	7291075028829
Árucikk kategória	26C

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácsörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,5 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm
Beszúrás előtolás f	0,13 - 0,23 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm

Esztergálás előtolás f	0,22 - 0,36 mm/ford,
INSL	19 mm
Síkesztrgálás beszúrás f	0,15 - 0,4 mm/ford,
Axiális beszúrás előtolás f	0,12 - 0,28 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,6 - 3 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,6 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,6 mm
Gyártó jelölése	GRIP 6005Y IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 200 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz