

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség  $a_p = 10\text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 125\text{mm}$** **Rendelési adatok**

Rendelés száma	218566 125
GTIN	4045197530394
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzóval a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró  $\varnothing D = 200\text{ mm}$ -ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	6
Maximális bemarkási mélység $a_{e\text{ max}}$	23,7 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Gallér $\varnothing d_1$	70 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1205
Váltólapka csavar készlet	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2