



## TANGGRIP TNF-IQ forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	274222 4/0,25
GTIN	7291075326178
Árucikk kategória	26A

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácstörő. Lágyan vág. Optimálisan kontrolált forgácsképződés és forgácselvezetés. Alacsony és közepes előtolások.

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

274202 – 274205 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Sarokrádiusz R	0,25 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Előtolás f	0,1 - 0,15 mm/ford,

Sorozat	TANG-GRIP
Gyártó jelölése	TNF 4P-IQ IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 150 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz