



## TANGGRIP TNF-IQ forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 5/0,4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	274226 5/0,4
GTIN	7291075439106
Árucikk kategória	26A

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsoló. Lágyan vág. Optimálisan kontrolált forgácsképződés és forgácselvezetés. Alacsony és közepes előtolások.

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

274202 – 274205 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	5 mm
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Előtolás f	0,08 - 0,16 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm

Sorozat	TANG-GRIP
Gyártó jelölése	TNF 5GN-IQ IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	GN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 150 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz