



TANGGRIP TNFFA-IQ axiális beszuró késtartó megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszurás: 65-80mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274202 65-80 |
| GTIN | 7291075310818 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszuráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Beszúrási mélység t_{max} | 27 mm |
| Sorozat | TANG-GRIP |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Teljes hossz L | 90 mm |
| WB_2 | 18,5 mm |
| WF | 9,5 mm |
| Szármagasság h_s | 32 mm |
| Működő magasság h_1 | 24,8 mm |
| Gyártó jelölése | TNFFA 65R-3IQ |
| Kinyúlási hossz | 27 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen |
| Termék fajtája | Esztergakés |