



## TANGGRIP TNFFA-IQ axiális beszúró késtartó megerősített, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 110-300mm



### Rendelési adatok

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 274203 110-300 |
| GTIN              | 7291075311167  |
| Árucikk kategória | 26D            |

### Leírás

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

**Figyelem:**

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Műszaki leírás

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Beszúrási szélesség w       | 6 mm           |
| Sorozat                     | TANG-GRIP      |
| Teljes hossz L              | 90 mm          |
| Beszúrási mélység $t_{max}$ | 35 mm          |
| WF                          | 10,2 mm        |
| WB_2                        | 14,8 mm        |
| Működő magasság $h_1$       | 24,8 mm        |
| Szármagasság $h_5$          | 32 mm          |
| Gyártó jelölése             | TNFFA 110L-6IQ |
| Kinyúlási hossz             | 35 mm          |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Felhasználás módja          | balos       |
| belső hűtés                 | nem         |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen        |
| Termék fajtája              | Esztergakés |