



## TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 90-120mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Árucikk kategória	26D

### Leírás

**Kivitel:**

Két lapkafészekkel.

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

**Figyelem:**

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	150 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	18 mm
Sorozat	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Működő magasság $h_1$	24,8 mm
Szármagasság $h_5$	32 mm
Gyártó jelölése	TNFFH 90R-3IQ

Kinyúlási hossz	18 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés