



TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrási: 150-500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Árucikk kategória	26D

Leírás

Kivitel:

Két lapkafészekkel.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{max}	32 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Sorozat	TANG-GRIP
Teljes hossz L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Szármagasság h_5	32 mm
Működő magasság h_1	24,8 mm
Gyártó jelölése	TNFFH 150R-4IQ

Kinyúlási hossz	32 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés