



## TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 150,1-500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	274204 150,1-500
GTIN	7291075310757
Árucikk kategória	26D

### Leírás

**Kivitel:**

Két lapkafészekkel.

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

**Figyelem:**

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	5 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	35 mm
Sorozat	TANG-GRIP
Teljes hossz L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Szármagasság $h_5$	32 mm
Működő magasság $h_1$	24,8 mm
Gyártó jelölése	TNFFH 150R-5IQ

Kinyúlási hossz	35 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés