



TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 90-120mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Árucikk kategória	26D

Leírás

Kivitel:

Két lapkafészekkel.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Sorozat	TANG-GRIP
Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	150 mm
Beszúrási mélység t_{max}	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Szármagasság h_5	32 mm
Működő magasság h_1	24,8 mm
Gyártó jelölése	TNFFH 90L-3IQ

Kinyúlási hossz	18 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés