



## HELIGRIP HELI esztergakés, jobbos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 16/3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Árucikk kategória	26D

### Leírás

**Kivitel:**

Egyenes kivitel (1. ábra).

**Felhasználás:**

Beszúró esztergáláshoz, be- és beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

### Műszaki leírás

Fejhossz $L_1$	30 mm
Szárméret	16 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	12 mm
Teljes hossz L	135 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
WF	14,8 mm
Sorozat	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

Gyártó jelölése	HELIR 1616-3T12
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés