

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 25/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Sorozat	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Teljes hossz L	135 mm
HBH	8 mm
Szárméret	25 mm
WF	23,7 mm
Fejhossz L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Lapkaméret	12 mm
Gyártó jelölése	PCHR 25-D40-3-IQ
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés