

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készsár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 16/22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273576 16/22
GTIN	7291075318135
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Sorozat	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
Szárméret	16 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
Teljes hossz L	120 mm
Fejhossz L ₁	26,9 mm
HBL	23,2 mm
Gyártó jelölése	PCHR 16-D22-2-IQ
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés