

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 20/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Árucikk kategória	26D

**Leírás****Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

**Alkalmazható:**

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
Teljes hossz L	135 mm
Szárméret	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Lapkaméret	16 mm
Gyártó jelölése	PCHR 20-D40-3-IQ
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés