

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készsár, balos, Szárméret / lapkaméret: 20/32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

WF	19,5 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	28,4 mm
Teljes hossz L	120 mm
HBL	29,5 mm
Lapkaméret	16 mm
Gyártó jelölése	PCHL 20-D32-2-IQ
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés