

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készsár, balos, Szárméret / lapkaméret: 12/22mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273577 12/22 |
| GTIN | 7291075318142 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|------------------|
| HBH | 8 mm |
| Sorozat | PENTAIQGRIP |
| CWN-CWX | 2 - 2,4 mm |
| Teljes hossz L | 100 mm |
| Szárméret | 12 mm |
| Fejhossz L ₁ | 26,9 mm |
| WF | 11,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| HBL | 25,7 mm |
| Gyártó jelölése | PCHL 12-D22-2-IQ |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Esztergakés |