

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készsár, balos, Szárméret / lapkaméret: 25/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Árucikk kategória	26D

**Leírás****Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

**Alkalmazható:**

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

HBH	8 mm
Teljes hossz L	135 mm
Szárméret	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Gyártó jelölése	PCHL 25-D40-3-IQ
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés