

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készszár, balos, Szárméret / lapkaméret: 20/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Fejhossz L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	135 mm
HBL	35,6 mm
Gyártó jelölése	PCHL 20-D40-3-IQ
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés