



## FLASHPENTA PMN D-J/D-C forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Árucikk kategória	26K

### Leírás

**Kivitel:**

Lágy alkatrészek leszúrásához és beszúrásához. Minimalizálja a sorjaképződést. Pozitív forgácsolótörő. Lágyan vág. Alacsony és közepes előtolások.

**Alkalmazható:**

273576 – 273577 sz. tartó.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,03 mm
Előtolás f	0,04 - 0,12 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	2 mm
Sarokrádiusz R tűrés	0,03 mm

Sorozat	FLASHPENTA
Gyártó jelölése	PMN D22-2J02 IC908
Cserék / élek száma	5
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	J
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz