



FLASHPENTA PMN D-J/D-C forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Árucikk kategória	26K

Leírás

Kivitel:

Szárak, kemény anyagok leszúrásához és nehéz alkalmazásokhoz. Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

Alkalmazható:

273576 – 273577 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,03 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Előtolás f	0,04 - 0,14 mm/ford,
Sarokrádiusz R tűrés	0,03 mm

Sorozat	FLASHPENTA
Gyártó jelölése	PMN D32-2C02 IC908
Cserék / élek száma	5
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz