

Yale

Homlokkerekes csigasor Yalelift 360°, Teherbírás: 0,5t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Árucikk kategória	08X

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

A 360°-ban elforgatható kézi láncvezető bármely helyzetben lehetővé teszi a használatot. Nehéz felhasználásra tervezve. Megfelel a legújabb európai biztonsági előírásoknak. A kezelőnek ezután nem kell a teher veszélyzónájában dolgoznia.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánctartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.

Integrált futóműves kivitel, horganyzott kivitel és ATEX külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Emelőerő névleges terhelésnél	21 daN
Teherbírás t	0,5 t
Láncágak száma	1
Teherbírás	500 kg

Normál emelési magasság	3 m
Súly	9 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor