



## PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 12/24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Árucikk kategória	26D

### Leírás

#### Alkalmazható:

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

### Műszaki leírás

Beszúrási mélység $t_{max}$	6,5 mm
Szárméret	12 mm
Fejhossz $L_1$	19,5 mm
Sorozat	PENTACUT
Teljes hossz L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Lapkaméret	25 mm
Gyártó jelölése	PCHR 12-24
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergákés

