

**PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 16/24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Árucikk kategória	26D

Leírás**Alkalmazható:**

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Sorozat	PENTACUT
Beszúrási mélység t_{max}	6,5 mm
Fejhossz L_1	19,5 mm
Teljes hossz L	120 mm
Szárméret	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Gyártó jelölése	PCHR 16-24
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

