

**PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 20/24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Árucikk kategória	26D

Leírás**Alkalmazható:**

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	120 mm
Fejhossz L ₁	19,5 mm
Beszúrási mélység t _{max}	6,5 mm
Szárméret	20 mm
Sorozat	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Lapkaméret	12 mm
Gyártó jelölése	PCHR 20-24
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergákés

