



PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 16/34mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Árucikk kategória	26D

Leírás

Alkalmazható:

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{max}	10 mm
Szárméret	16 mm
Sorozat	PENTACUT
Fejhossz L_1	31 mm
Teljes hossz L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Lapkaméret	20 mm
Gyártó jelölése	PCHR 16-34
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergákés

