

**PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 25/24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Árucikk kategória	26D

Leírás**Alkalmazható:**

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	19,5 mm
Beszúrási mélység t _{max}	6,5 mm
Teljes hossz L	135 mm
Sorozat	PENTACUT
Szárméret	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Gyártó jelölése	PCHR 25-24
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

