



PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 20/34mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Árucikk kategória	26D

Leírás

Alkalmazható:

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{max}	10 mm
Sorozat	PENTACUT
Teljes hossz L	120 mm
Fejhossz L_1	31 mm
Szárméret	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Gyártó jelölése	PCHR 20-34
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

