

**PENTACUT PCH 24-34 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 25/34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Árucikk kategória	26D

Leírás**Alkalmazható:**

273937 – 273939 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{max}	10 mm
Szárméret	25 mm
Sorozat	PENTACUT
Teljes hossz L	135 mm
Fejhossz L_1	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Gyártó jelölése	PCHR 25-34
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

