




PENTACUT 24N-C/34N-C forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/34mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273939 2/34
GTIN	7291075289558
Árucikk kategória	26K

Leírás

Kivitel:

Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

Felhasználás:

A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

Alkalmazható:

273924 – 273925 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,2 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Előtolás f	0,04 - 0,14 mm/ford,
Beszúrási mélység t_{max}	8 mm

Beszúrási szélesség w tűrése	0,02 mm
Sarokrádiusz R tűrés	0,03 mm
Lapkaméret Ø d	34 mm
Sorozat	PENTACUT
Gyártó jelölése	PENTA 34N200C020 IC908
Cserék / élek száma	5
Szerszámananyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz