



## PENTACUT PCH-17 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 25/17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273950 25/17
GTIN	7291075389616
Árucikk kategória	26D

### Leírás

#### Felhasználás:

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es beszurási szélességekhez.

#### Alkalmazható:

273956 – 273959 sz. forgácsoló betétek.

#### Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

### Műszaki leírás

Sorozat	PENTACUT
Fejhossz $L_1$	17 mm
Beszurási mélység $t_{max}$	4 mm
Teljes hossz $L$	120 mm
Szárméret	25 mm
OAH	30,6 mm
Lapkaméret	17 mm
Gyártó jelölése	PCHRS 25-17
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés