

**PENTACUT PCH-17 készsár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 10/17mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273950 10/17 |
| GTIN | 7291075389555 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás**Felhasználás:**

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es beszúrási szélességekhez.

Alkalmazható:

273956 – 273959 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Szárméret | 10 mm |
| Beszúrási mélység t_{max} | 4 mm |
| Teljes hossz L | 120 mm |
| Fejhossz L_1 | 17 mm |
| Sorozat | PENTACUT |
| OAH | 15,6 mm |
| HBH | 2 mm |
| Lapkaméret | 17 mm |
| Gyártó jelölése | PCHRS 10-17 |
| Felhasználás módja | jobbos |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| belső hűtés | nem |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Esztergakés |