

**PENTACUT PCH-17 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 16/17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273950 16/17
GTIN	7291075389470
Árucikk kategória	26D

**Leírás****Felhasználás:**

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es besúrási szélességekhez.

**Alkalmazható:**

273956 – 273959 sz. forgácsoló betétek.

**Figyelem:**

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

**Műszaki leírás**

Besúrási mélység $t_{max}$	4 mm
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	120 mm
Sorozat	PENTACUT
Fejhossz $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Lapkaméret	17 mm
Gyártó jelölése	PCHRS 16-17
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés