



## PENTACUT 17 N-P forgácsoló betétek jobbos, IC1008, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 0,8/17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273956 0,8/17
GTIN	7291075390117
Árucikk kategória	26K

### Leírás

#### Felhasználás:

Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menetkészítéshez és fordított esztergáláshoz.

Le- és beszúráshoz. Pozitív forgácsstörő. Lágyan vág.

#### Alkalmazható:

273950 – 273951 sz. tartó.

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	0,8 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	2,5 mm
Előtolás f	0,02 - 0,04 mm/ford,
CUTDIA	5 mm

Lapkaméret $\varnothing$ d	17 mm
Sorozat	PENTACUT
Gyártó jelölése	PENTA 17N080P000RS IC1008
Cserék / élek száma	5
Szerszámananyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC1008
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergáláshoz