



HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 100-180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{max}	32 mm
WF	26,4 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L_1	51 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Gyártó jelölése	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés