



HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 40-48mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	44 mm
Teljes hossz L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Beszúrási mélység t_{max}	25 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Gyártó jelölése	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés