



## HELI-GRIP HFH kompakt szerszámtartó megerősített, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 140-240mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Árucikk kategória	26D

### Leírás

**Felhasználás:**

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

**Alkalmazható:**

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

**Figyelem:**

A balos kompakt szerszámtartók esetében használjon balos lapkákat (HGPL vagy HFPL típus).

### Műszaki leírás

WF	25,6 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	44 mm
OAH	37 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Beszúrási szélesség w	4 mm
H	25 mm
Beszúrási mélység t <sub>max</sub>	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Gyártó jelölése	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

## Adatlap

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés