



HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 35-40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Sorozat	HELI-GRIP
H	20 mm
Beszúrási mélység t_{max}	20 mm
Teljes hossz L	140 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Fejhossz L_1	39 mm
Gyártó jelölése	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés