



HELI-GRIP HFH kompakt szerszámtartó megerősített, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 100-140mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A balos kompakt szerszámtartók esetében használjon balos lapkákat (HGPL vagy HFPL típus).

Műszaki leírás

OAH	37 mm
Fejhossz L ₁	44 mm
Sorozat	HELI-GRIP
H	25 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
WF	25,74 mm
Teljes hossz L	150 mm
Beszúrási mélység t _{max}	25 mm
Gyártó jelölése	HFHL 25-100-4T25
B	25 mm

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés