



HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 140-240mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

H	25 mm
OAH	37 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási mélység t_{max}	25 mm
Fejhossz L_1	44 mm
Teljes hossz L	150 mm
WF	25,6 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Gyártó jelölése	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés