



HELI-GRIP HFH kompakt szerszámtartó megerősített, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 35-40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A balos kompakt szerszámtartók esetében használjon balos lapkákat (HGPL vagy HFPL típus).

Műszaki leírás

OAH	31 mm
Sorozat	HELI-GRIP
H	20 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Fejhossz L ₁	39 mm
WF	21 mm
Beszúrási mélység t _{max}	20 mm
Teljes hossz L	140 mm
Gyártó jelölése	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Adatlap

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés