



HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 180-400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
OAH	40 mm
Fejhossz L ₁	51 mm
Sorozat	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Beszúrási mélység t _{max}	32 mm
H	25 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm
HBH	3 mm
Gyártó jelölése	HFHR 25-180-6T32
B	25 mm

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés