



HELI-GRIP HFH kompakt szerszámtartó megerősített, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 40-48mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A balos kompakt szerszámtartók esetében használjon balos lapkákat (HGPL vagy HFPL típus).

Műszaki leírás

WF	20,6 mm
Sorozat	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Fejhossz L ₁	44 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Teljes hossz L	140 mm
Beszúrási mélység t _{max}	25 mm
Gyártó jelölése	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Adatlap

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés