



HELI-GRIP HFH kompakt szerszámtartó megerősített, balos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrási mélység: 130-180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Árucikk kategória	26D

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A balos kompakt szerszámtartók esetében használjon balos lapkákat (HGPL vagy HFPL típus).

Műszaki leírás

OAH	37 mm
WF	26 mm
Beszúrási mélység t_{max}	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L_1	51 mm
H	25 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Gyártó jelölése	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Adatlap

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés